



MyROTOR SH-R

〈TE-HER〉
〈テーハー〉マイ・ローター SH-R型

回転円板型マイ・ローターができました。
回転円板は3種そろっています。

- 静かでスムーズに円板が回転して容器内の液を攪拌します。
- 故障が少ないシンプルな構造ですが性能は一級品です。
- 回転円板は各容器に合わせて3種用意されています。
- 回転円板を2段重ねに取り付けて使うこともできます。

仕様

型 式	SH-R-L	SH-R-H
攪拌方式	斜め円板回転式	
回 転 数	1~20回/分	3~60回/分
回転角度	0°~90°	
外 寸	W153×D160×H150mm	
重 量	2kg	

※回転数は50Hzの場合です。



¥60,000


回転円板

50ml遠心管2本用
型式：R-502




¥7,000

15ml遠心管4本用
型式：R-154



¥7,000

マイクロチューブ20本用
型式：R-M20



¥10,000

※注意事項：1. 各回転円板に各容器を取付ける時に容器が円板からできるだけ出さないようにして下さい。
2. 各容器のキャップを確りと締め付けて下さい。



株式会社ヒラサワ

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24-7 TEL 03-3834-2331 FAX 03-3836-1140
大阪営業所 〒559-0024 大阪市住之江区新北島2-2-49-206 TEL 06-6683-7061 FAX 06-6683-7062
URL=http://www.kk-hirasawa.co.jp e-mail=info@kk-hirasawa.co.jp